


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

월 마운트 인클로저 EL, 2분할형

상태: 2026. 4. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - 월 마운트 인클로저 EL, 2분할형 스윙 프레임 포함

스윙 프레임이 있는 2구분 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 55

특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | EL 1919.500 |
| 버전 | 스윙 프레임 포함 |
| 제품 설명 | 스윙 프레임으로 최적의 접근성을 자랑하는 벽면 장착 인클로저. |
| 재료 | 인클로저: 강판 1.5mm 스윙 프레임: 강판 전면 도어: 압출 성형 알루미늄 섹션, 아크릴 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 인클로저 및 스윙 프레임: 전착도장 및 외부 분체 코팅 전면 도어: 산화방지코팅 |
| 색상 | 인클로저 및 스윙 프레임: RAL 7035 전면 도어: 은색 |
| 제공 범위 | 인클로저 전면 도어 스윙 프레임 19"(482.6mm), 조립 조립 부품 포함 |
| 높이 단위 | 6 U |
| 치수 | 폭: 600 mm 높이: 380 mm 깊이: 369 mm |
| 설치 깊이 | 270 mm |

특징

| | |
|--|-------------------------------|
| 내측 사이즈 | 내측 폭: 537 mm 내측 높이: 317 mm |
| 기본 재료 | 알루미늄 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED _DOOR_TO_SWING_FRAME | 67 - 97 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 19.8 kg |
| 총 무게 | 20.8 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

승인

승인 Lloyds Register of Shipping