

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1920.500

## 월 마운트 인클로저 EL, 2분할형

상태: 2025. 12. 19 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 1920.500 - 월 마운트 인클로저 EL, 2분할형 스윙 프레임 포 함

스윙 프레임이 있는 2구분 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 55

## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | EL 1920.500   |
| 버전    | 스윙 프레임 포함   |
| 제품 설명 | 스윙 프레임으로 최적의 접근성을 자랑하는 벽면 장착 인클로저.                                |
| 재료    | 인클로저: 강판 1.5mm<br>스윙 프레임: 강판<br>전면 도어: 압출 성형 알루미늄 섹션, 아크릴 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 인클로저 및 스윙 프레임: 전착도장 및 외부 분체 코팅<br>전면 도어: 산화방지코팅                   |
| 색상    | 인클로저 및 스윙 프레임: RAL 7035<br>전면 도어: 은색                              |
| 제공 범위 | 인클로저<br>전면 도어<br>스윙 프레임 19"(482.6mm), 조립<br>조립 부품 포함              |
| 높이 단위 | 11 U  |
| 치수    | 폭: 600 mm<br>높이: 600 mm<br>깊이: 369 mm                             |
| 설치 깊이 | 270 mm  |

## 특징

---

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 내측 사이즈   | 내측 폭: 537 mm<br>내측 높이: 537 mm |
| 기본 재료  | 알루미늄                          |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP                          | IP 55                         |
| OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED<br>_DOOR_TO_SWING_FRAME | 67 - 97 mm                    |
| 포장 단위  | 1 개                           |
| 순 중량   | 25.4                          |
| 총 무게   | 26.7                          |
| EAN  | 4028177462908                 |
| ECLASS 8.0                                       | 27142408                      |

---

## 승인

---

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 승인 | Lloyds Register of Shipping |
|----|-----------------------------|

---