Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







DK 2090.000 19" 고정장치, 1U

상태: 2025. 11. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)




DK 2090.000 - 19" 고정장치, 1U 접촉 있음

482.6mm(19") 장착 레벨용 조립 구성품







특징

주문 번호	DK 2090.000
버전	1U
제품 설명	19"(482.6mm) 장착 레벨 내에서 설치 구성품의 간단한 나사 결합을 위한 용도. 간단하게 안쪽 면에서부터 장착 앵글로 밀어 넣고 맞물려 체결.
장점	개별 캡티브 너트보다 빠른 배치와 장착 등전위화를 위한 통합된 접촉 3개의 캡티브 너트가 있는 사전 조립된 1U 홀더, EIA 310 표준을 따르는 중 앙 고정장치 포함 여러 번의 분해 및 재사용이 가능함
재료	강판
재료 표면 처리	강판 아연도금
·	
표면 처리	아연도금 리탈이 공급하는 모든 인클로저는 이미 19"(482.6mm) 고정장치의 사용 을 위한 허용 오차 내에서 테스트되었음. 타사 인클로저의 사용에 대해서는
표면 처리 	아연도금 리탈이 공급하는 모든 인클로저는 이미 19"(482.6mm) 고정장치의 사용 을 위한 허용 오차 내에서 테스트되었음. 타사 인클로저의 사용에 대해서는 보증이 적용될 수 없음.
표면 처리 참고 사항 치수	아연도금 리탈이 공급하는 모든 인클로저는 이미 19"(482.6mm) 고정장치의 사용 을 위한 허용 오차 내에서 테스트되었음. 타사 인클로저의 사용에 대해서는 보증이 적용될 수 없음. 나사: M5

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	0.36
관세 번호	73181900
EAN	4028177802230
E-Number Sweden	E7282556
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3