Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 2094 전면 장착 케 日隻, 19"(482.6mm)

상태: 2025. 11. 24 (원천: r ttal.com/kr-ko)



DK 2094.400 - 전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm)

사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지 너트로 구성됩니다.





특징

주문 번호	DK 2094.400
버전	마운팅 구멍 크기 9.5 x 9.5mm
제품 설명	이 케이지 너트는 사각형 고정 구멍의 전면으로 간단하게 삽입한 다음 스크 류로 고정하는 확장형 너트입니다. 스크류를 죄면 케이지가 벌어지면서 고 정하는 구성품을 고정시켜 줍니다. 1.2 ~ 4.5mm 고정 범위. 판금 별 볼트 머리, 비트 사이즈 T 30.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	둥근 머리(pan-head) 스크루 확장형 너트 플라스틱 와셔
치수	나사: M6 나사산 길이: 16 mm

© Rittal 2025 2

특징

포장 단위	50 개
순 중량	0.3
총 무게	0.38
PCF/VE(크래들-게이트)	1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73181900
EAN	4028177488847
E-Number Sweden	E7239814
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3