

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 전면 장착 케이지 너트, 19" (482.6mm)

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - 전면 장착 케이지 너트, 19"(482.6mm)

사각형 고정 구멍의 전면에서 삽입한 후 고정 나사로 고정하는 케이지 너트로 구성됩니다.



특징

주문 번호	DK 2094.400
버전	마운팅 구멍 크기 9.5 x 9.5mm
제품 설명	이 케이지 너트는 사각형 고정 구멍의 전면으로 간단하게 삽입한 다음 스크류로 고정하는 확장형 너트입니다. 스크류를 죄면 케이지가 벌어지면서 고정하는 구성품을 고정시켜 줍니다. 1.2 ~ 4.5mm 고정 범위. 판금 별 볼트 머리, 비트 사이즈 T 30.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	둥근 머리(pan-head) 스크류 확장형 너트 플라스틱 와셔
치수	나사: M6 나사산 길이: 16 mm

특징

포장 단위	50 개
순 중량	0.3 kg
총 무게	0.38 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
제품 설명	DK Slot-in cable gland, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm