


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2246.605

월 마운트 인클로저 EL, 3분할형

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2246.605 - 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글 함께 제공 보호 등급 IP 55

특징

| | |
|----------------|---|
| 주문 번호 | EL 2246.605 |
| 버전 | IT 벽면 장착 인클로저 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치 |
| 제품 설명 | 스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저. |
| 재료 | 벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| General colour | RAL 7035 |
| 색상 | 벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색) |
| 제공 범위 | '맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 장착 플레이트(미 장착 상태로 제공) 전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매립형 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E |
| 높이 단위 | 6 U |

특징

| | |
|-------------------------|--|
| 치수 | 폭: 600 mm 높이: 345 mm 깊이: 373 mm |
| 설치 깊이 | 320 mm |
| 내측 사이즈 | 내측 폭: 502 mm 내측 높이: 282 mm |
| 스윙부 깊이 | 216 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 485 mm x 299 mm |
| 벽면 장착부 깊이 | 135 mm |
| IK 코드 | IK08 |
| 스윙부 부하 용량(정적 하중) | 300 N |
| 기본 재료 | 강판 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 55 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 23.719 kg |
| 총 무게 | 24.967 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| 제품 설명 | EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 6 U, WHD: 600x345x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door |

승인

승인

Lloyds Register
UL + C-UL (listed)