

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2271.605

월 마운트 인클로저 EL, 3분할형

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2271.605 - 월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글 함께 제공 보호 등급 IP 55

특징

주문 번호	EL 2271.605
버전	IT 벽면 장착 인클로저 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치
제품 설명	스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
재료	벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035 모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위	'맑은 고딕폐쇄형 글랜드 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 장착 플레이트(미 장착 상태로 제공) 전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치 디자인 모니터링 창 이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개 매입형 잠금장치와 2포인트 잠금장치용 간편 손잡이 안전 잠금장치 3524 E
높이 단위	21 U

특징

치수	폭: 600 mm 높이: 1,012 mm 깊이: 473 mm
설치 깊이	420 mm
내측 사이즈	내측 폭: 502 mm 내측 높이: 949 mm
스윙부 깊이	316 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	485 mm x 965 mm
벽면 장착부 깊이	135 mm
IK 코드	IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)	750 N
기본 재료	강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
순 중량	53.2 kg
총 무게	56 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
제품 설명	EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 21 U, WHD: 600x1012x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door

승인

승인

Lloyds Register
UL + C-UL (listed)