Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.cc m/kr-ko



SZ 2310.076 - 조립 천공 스트립 스테인리스 스틸 AE용

AE용 서포트 스트립, AE용 도어 스토퍼 등의 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	SZ 2310.076
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 3.7mm 천공
사용 영역	다음 구성품을 고정하는 경우 사용함
	AE용 서포트 레일
	AE용 도어 스토퍼
	기타
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	너트 및 톱니형 와셔 포함
길이	698 mm
설치 옵션	도어의 나사 볼트에 수직으로 장착하기 위한 용도
적합한 인클로저 유형	AE 스테인리스 스틸
높이에 적합	760 mm
포장 단위	20 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.52

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	3.88
관세 번호	73269098
EAN	4028177020948
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3