
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2325.000 서<u>포트</u> 스<u>트립</u>

상태: 2025. 11. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 2325.000 - 서포트 스트립 AE용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 위험 보호 커버, 도어 설치 구성품, 케이블 클램프, 케이블 고정대 고정용

## 특징

| 주문 번호       | SZ 2325.000   |
|-------------|---|
| 제품 설명       | 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 설치 부품 및 케이블<br>고정용. 25mm DIN 피치 패턴에 따른 Ø 4.5mm 드릴 구멍. |
| 기술 사양       | 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공  |
| 사용 영역       | 다음 구성품을 고정하는 경우 사용함<br>케이블 덕트<br>케이블 도관 홀더<br>장착<br>도어 설치 장치<br>케이블 고정부               |
| 재료          | 강판  |
| 표면 처리       | 아연도금  |
| 제공 범위       | 조립 부품   |
| 설치 옵션       | 도어 내  |
| 조립 설명서      | AE 스테인리스 스틸의 경우 추가로 천공형 장착 스트립이 필요함   |
| 참고 사항       | AE 유형에 따라 함몰 홈에서 서포트 스트립의 절단이 필요함   |
| 적합한 인클로저 유형 | AE<br>AE 스테인리스 스틸   |
| 폭에 적합       | 500 mm<br>1,000 mm  |
|             |   |

© Rittal 2025 2

## 특징

| 포장 단위      | 20 개          |
|------------|---------------|
| 순 중량       | 3.6           |
| 총 무게       | 3.973         |
| 관세 번호      | 73269098      |
| EAN        | 4028177021266 |
| ETIM 9     | EC002625      |
| ETIM 8     | EC002625      |
| ECLASS 8.0 | 27189234      |

© Rittal 2025 3