Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SG 2368.002 연결 구성품

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



SG 2368.002 - 연결 구성품 모듈식 경광등용

선택에 따라 도관 또는 벽면/베이스 장착용. 연결 부품 내 스프링 클램프 단자대. 광학 구성품을 위한 마감용 커버 있음. VDE에 따른 접촉 위험 보호.

특징

주문 번호	SG 2368.002
버전	벽면/바닥 조립용
제품 설명	선택에 따라 도관 또는 벽면/베이스 장착용. 연결 부품 내 스프링 클램프 단 자대. 광학 구성품을 위한 마감용 커버 있음. VDE에 따른 접촉 위험 보호.
장점	꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
작동 원리	연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능
재료	폴리아미드 재질 하우징
색상	검정색
Signal pillar	모듈식
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
정격 작동 전압	12V ~ 230V(AC/DC)
포장 단위	1 개
순 중량	0.089
총 무게	0.099
관세 번호	85444290
EAN	4028177953581
ETIM 9	EC001152
ETIM 8	EC001152

© Rittal 2025 2

특징

ECLASS 8.0 27371232

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3