


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.040

부동등 구성품

상태: 2026. 1. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2369.040 - 부동등 구성품 모듈식 경광등용

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능, 등전위 단계 수 = 5개 부품, 동일 전압

특징

주문 번호	SG 2369.040
버전	부동등 구성품
제품 설명	최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능. 가능한 단계 수 = 동일한 전압에서 5개 구성품.
장점	꽃이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접착. 동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능. 다양한 색상 및 전압의 구성품 제공.
작동 원리	모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
재료	폴리아미드 재질 하우징 반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트
색상	파란색
직경	70 mm
위상 측 위상 정격 충격 내전압	2500V AC
정격 절연 전압	250V AC
품목 번호 관련 참고 사항:	백열등은 제공 범위에 포함되지 않음.
치수	높이: 56 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54, 마감용 커버나 음향 부품을 상단에 조립하는 경우
정격 작동 전압	12V ~ 240V(AC/DC)
포장 단위	1 개
순 중량	0.079

특징

총 무게	0.08
관세 번호	85311095
EAN	4028177219960
ECLASS 8.0	27371220

승인

승인	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------