

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.171

LED 부동등 구성품

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.171 - LED 부동등 구성품 모듈식 경광등용

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호전달 가능

특징

| | |
|-------------------------|---|
| 주문 번호 | SG 2370.171 |
| 버전 | LED 부동등 구성품 |
| 장점 | 최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능 동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능. |
| 작동 원리 | 연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능 |
| 재료 | 폴리아미드 재질 하우징 반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트 |
| 색상 | 노란색 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 65, 마감용 커버나 음향 구성품을 상단에 장착 하는 경우 |
| 정격 작동 전압 | 230V |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.072 kg |
| 총 무게 | 0.073 kg |
| 관세 번호 | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| 제품 설명 | SG LED steady light component, yellow |

승인

| | |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|