

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2370.180

## LED 부동등 구성품

상태: 2025. 12. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.180 - LED 부동등 구성품 모듈식 경광등용

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능, 등전위 단계 수 = 5개 부품, 동일 전압

## 특징

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호                   | SG 2370.180                                                                      |
| 버전                      | LED 부동등 구성품                                                                      |
| 제품 설명                   | 최적화된 프리즘 기술을 통한 360° 신호 전달 가능. 가능한 단계 수 = 5 구성품, 동일한 전압의 경우.                     |
| 장점                      | 꽃이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접착.<br>동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.<br>다양한 색상 및 전압의 구성품 제공. |
| 작동 원리                   | 모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함                                          |
| 재료                      | 폴리아미드 재질 하우징<br>반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트                                               |
| 색상                      | 무색                                                                               |
| 직경                      | 70 mm                                                                            |
| 위상 측 위상 정격 충격 내전압       | 2500V AC                                                                         |
| 정격 절연 전압                | 250V AC                                                                          |
| 치수                      | 높이: 56 mm                                                                        |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 54, 마감용 커버나 음향 부품을 상단에 조립하는 경우                                                |
| 정격 작동 전압                | 230V                                                                             |
| 포장 단위                   | 1 개                                                                              |
| 순 중량                    | 0.07                                                                             |
| 총 무게                    | 0.083                                                                            |

# 특징

|            |               |
|------------|---------------|
| 관세 번호      | 94054990      |
| EAN        | 4028177656444 |
| ECLASS 8.0 | 27371220      |

# 승인

|    |    |
|----|----|
| 승인 | UR |
|----|----|