## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SG 2372.011 LED 부동등 구성품

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SG 2372.011 - LED 부동등 구성품 모듈식 경광등용

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호전달 가능

### 특징

주문 번호	SG 2372.011
버전	LED 부동등 구성품
장점	최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능 동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능.
작동 원리	연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능
재료	폴리아미드 재질 하우징 반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트
색상	초록색
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65, 마감용 커버나 음향 구성품을 상단에 장착 하는 경우
정격 작동 전압	24V(AC/DC)
포장 단위	1개
순 중량	0.072
총 무게	0.073
관세 번호	85311095
EAN	4028177953727
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

© Rittal 2025 2

#### 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3