

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.041

## LED 부동등 구성품

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.041 - LED 부동등 구성품 모듈식 경광등용

최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호전달 가능

## 특징

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 주문 번호                   | SG 2372.041   |
| 버전                      | LED 부동등 구성품   |
| 장점                      | 최적화된 프리즘 기술이 적용되어 360° 신호 전달 가능<br>동일한 전압일 경우 최대 5개 부품 구성 가능. |
| 작동 원리                   | 연결/광학/음향 요소 및 라벨 패널로 모듈식 구조 가능                                |
| 재료                      | 폴리아미드 재질 하우징<br>반구형 덮개: 투명 폴리카보네이트                            |
| 색상                      | 파란색   |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 65, 마감용 커버나 음향 구성품을 상단에 장착 하는 경우                           |
| 정격 작동 전압                | 24V(AC/DC)  |
| 포장 단위                   | 1 개   |
| 순 중량                    | 0.06 kg   |
| 총 무게                    | 0.073 kg  |
| 관세 번호                   | 85311095  |
| ETIM 9                  | EC000232  |
| ETIM 8                  | EC000232  |
| ECLASS 8.0              | 27371220  |
| 제품 설명                   | SG LED steady light component, blue                           |

# 승인

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |        |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|