

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101 3단 LED 경광등

상태: 2026. 3. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - 3단 LED 경광등

리탈은 기계와 자동화 프로세스에서 오작동이나 작동 상태를 지연 없이 감지할 수 있도록 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 타워램프를 제공함. 세 가지 기본 신호 색상으로 충분하다면 바로 연결할 수 있는 3색 LED 신호 시스템이 이상적임.

특징

주문 번호	SG 2372.101
버전	도관 조립용
장점	연결 완료 상태의 통합 솔루션 매우 긴 LED 수명(최소 100,000시간, 유지보수가 필요 없음) 조립이 간편하고, 보관 비용이 저렴함
기술 사양	3단계, 빨간색, 노란색, 초록색 조사각: 3 x 120°
케이블 인입	최소 케이블 직경: 3 mm 최대 케이블 직경: 6.5 mm
연결 타입, 전기의	스프링 클램프 단자대
조명등	LED
치수	높이: 211.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C...50 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
정격 작동 전압	24V
나사	M12 x 1.5
참고 사항	The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
포장 단위	1 개

특징

순 중량	0.25 kg
총 무게	0.308 kg
관세 번호	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
제품 설명	SG signal pillar, LED compact for tube

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------