

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

LED 콤팩트 경광등

상태: 2025. 12. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - LED 콤팩트 경광등

LED의 매우 긴 수명, 조립이 간편하고 보관 비용이 저렴함.

특징

주문 번호	SG 2372.130
버전	1단계, 빨간색
제품 설명	조사각: 3 x 120°, 납품 시 상태: 연속등. PLC를 통해 깜빡임 제어 가능
장점	연결 완료 상태의 통합 솔루션 최소 설치 높이 LED의 긴 수명 조립이 간편하고, 보관 비용이 저렴함
케이블 인입	최소 케이블 직경: 3 mm 최대 케이블 직경: 6.5 mm
직경	72 mm
연결 타입, 전기의	스크류 터미널
조명등	LED
정격 절연 전압	< 60V DC
치수	높이: 107 mm
작동 온도 범위	-20 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
정격 작동 전압	24V 24V(DC)
포장 단위	1 개
순 중량	0.219

특징

총 무게	0.233
관세 번호	85311095
EAN	4028177490130
ECLASS 8.0	27371230

승인

승인	UR
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
