

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SM 2376.100 AS 인터페이스 구성품

상태: 2025. 12. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 2376.100 - AS 인터페이스 구성품 모듈식 경광등용

AS 인터페이스를 사용한 간편한 경광등 레벨 구동



## 특징

주문 번호	SM 2376.100
기술 사양	<p>표준-슬레이브</p> <p>최대 31개 어드레스</p> <p>최대 4개의 신호 레벨까지 제어 가능.</p> <p>내부 버스 공급에서 외부 보조 전압으로 전원 공급 전환 가능</p> <p>프로그래밍 인터페이스 장착</p>
재료	폴리카보네이트
색상	검정색, 투명
직경	70 mm
External auxiliary voltage	<p>외부 보조 전압 24V DC ± 10%</p> <p>구성요소당 최대 전류 용량 200mA</p> <p>최대 소비 전력 75mA</p> <p>신호 구성품의 전압 24V DC ±10%</p> <p>단락/과부하 보호 사전 차단 퓨즈 M1, 6A</p>

## 특징

---

Internal auxiliary voltage	버스 케이블을 통해 전원 공급이 이뤄집니다. 최대 전류 용량 200mA 최대 소비 전력 250mA 신호 구성품의 전압 18 ~ 31V(DC) 단락/과부하 보호 설치
치수	높이: 56 mm
작동 온도 범위	-20 °C...50 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
포장 단위	1 개
순 중량	0.119
총 무게	0.12
관세 번호	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

---

## 승인

---

승인	UR
----	----

---