
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SM 2383.030 TFT 홀더

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



#### SM 2383.030 - TFT 홀더

인클로저 고정 브래킷을 이용해 운영 하우징 CP-S, CP-L, 수직 서포트 암에 TFT를 조립하기 적합, 틸트 가능



#### 특징

| 주문 번호    | SM 2383.030  |
|----------|--|
| 제품 설명    | VESA 75/100이 적용된 TFT 장착에 적합. +100°/-60° 틸트 어댑터 (6206.460)를 통한 수직 서포트 암, 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 고정<br>장치 CP 40(6501.070), 고정 장치 CP 60(6206.360)에서 최대 21" 조절. |
| 재료       | 강판   |
| 표면 처리    | 분사 도장  |
| 색상       | RAL 7024   |
| 치수       | 폭: 477 mm<br>높이: 372 mm<br>깊이: 110.5 mm  |
| 포장 단위    | 1개   |
| 순 중량<br> | 3.033  |

© Rittal 2025 2

### 특징

| 총 무게            | 3.233  |
|-----------------|--|
| PCF/VE(크래들-게이트) | 12.2 kg CO2 eq (Cat B)                                   |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호           | 83024900   |
| EAN             | 4028177497146  |
| ETIM 9          | EC002620   |
| ETIM 8          | EC002620   |
| ECLASS 8.0      | 27189261   |

© Rittal 2025 3