


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SM 2383.030

TFT 홀더

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT 홀더

인클로저 고정 브래킷을 이용해 운영 하우징 CP-S, CP-L, 수직 서포트 암에 TFT를 조립하기 적합, 틸트 가능



특징

주문 번호	SM 2383.030
제품 설명	VESA 75/100이 적용된 TFT 장착에 적합. +100°/-60° 틸트 어댑터 (6206.460)를 통한 수직 서포트 암, 120 x 65mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 40(6501.070), 고정 장치 CP 60(6206.360)에서 최대 21" 조절.
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 7024
치수	폭: 477 mm 높이: 372 mm 깊이: 110.5 mm
포장 단위	1 개
순 중량	3.033

특징

총 무게	3.233
PCF/VE(크래들-게이트)	12.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83024900
EAN	4028177497146
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261