

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 2383.250

내부 설치용 레일

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.250 - 내부 설치용 레일 AE/WM용

기계 작업 없이 인클로저 내 설치 용도 측면, 바닥, 루프 면 등 어디에나 설치 가능



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AE 2383.250 |
| 제품 설명 | 기계 가공 없이 인클로저 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능. 2개의 구멍 열로 조정 가능, 다음을 위한 추가 설치 면 구성: TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도어 스톱퍼, 케이블 도관 홀더. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 참고 사항 | 그 밖의 설치 옵션: 조립 보드, 걸개형, TS 8612.400 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 대형, TS 8612.410 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 소형, PS 4532.000 마운팅 브래킷, PS 4597.000 |
| 적합한: | 인클로저 유형: AE 깊이: = 250 mm |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 0.72 kg |
| 총 무게 | 0.8 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |

특징

| | |
|------------|--|
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 제품 설명 | AE Rail for interior installation, for AE, for D: 250 mm |