Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AE 2383.300 내부 설치용 레일

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



AE 2383.300 - 내부 설치용 레일 AE/WM용

기계 작업 없이 인클로저 내 설치 용도 측면, 바닥, 루프 면 등 어디에나 설치 가능



특징

주문 번호	AE 2383.300
제품 설명	기계 가공 없이 인클로저 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능. 2개의 구멍 열로 조정 가능, 다음을 위한 추가 설치 면 구성: TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도 어 스토퍼, 케이블 도관 홀더.
재료	강판
표면 처리	아연도금
참고 사항	그 밖의 설치 옵션: 조립 보드, 걸개형, TS 8612.400 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 대형, TS 8612.410 조립 보드, 스크류로 고정 가능, 소형, PS 4532.000 마운팅 브래킷, PS 4597.000
적합한:	인클로저 유형: AE 깊이: = 300 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.8
총 무게	0.92
관세 번호	73269098

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177687431
E-Number Sweden	E3404334
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3