

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.010 스위치 하우징

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.010 - 스위치 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스위치 인클로저, Ø 22.5mm의 스위치 버튼 컷아웃 포함 보호 등급 IP 66

## 특징

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 주문 번호                    | SM 2384.010  |
| 재료                       | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)<br>커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리                    | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240   |
| 제공 범위                    | 커버가 있는 인클로저<br>플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치   |
| Protection category NEMA | NEMA 4X  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 66  |
| IK 코드                    | IK08   |
| 치수                       | 폭: 100 mm<br>높이: 100 mm<br>깊이: 90 mm   |
| 커버 재료 두께                 | 1.25 mm  |
| 인클로저 재료 두께               | 1.25 mm  |
| 피치 패턴                    | 60 mm  |
| 컷아웃(개수 x 직경)             | 1 x 22.5 mm  |
| 잠금장치                     | 잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치<br>잠금 장치 개수: 2                                      |
| 케이블 인입(개수 x Ø)           | 1  |

## 특징

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 미터계 함몰 홀 개수     | 1   |
| 기본 재료           | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)   |
| 포장 단위           | 1 개   |
| 순 중량            | 0.68 kg   |
| 총 무게            | 0.72 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 2.64  |
| 관세 번호           | 84879090  |
| ETIM 9          | EC000261  |
| ETIM 8          | EC000261  |
| ECLASS 8.0      | 27180101  |
| 제품 설명           | SM Switch housing, WHD: 100x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 1 switch cut-out |

## 승인

---

|    |  |
|----|--|
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK<br>PCF-declaration |
|----|--|