

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.010

스위치 하우징

상태: 2026. 7. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.010 - 스위치 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스위치 인클로저, Ø 22.5mm의 스위치 버튼 컷아웃 포함 보호 등급 IP 66

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | SM 2384.010 |
| 재료 | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240 |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 100 mm 높이: 100 mm 깊이: 90 mm |
| 커버 재료 두께 | 1.25 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.25 mm |
| 피치 패턴 | 60 mm |
| 컷아웃(개수 x 직경) | 1 x 22.5 mm |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 잠금 장치 개수: 2 |
| 케이블 인입(개수 x Ø) | 1 |

특징

| | |
|-----------------|---|
| 미터계 함몰 홀 개수 | 1 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.68 kg |
| 총 무게 | 0.72 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 2.64 |
| 관세 번호 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | SM Switch housing, WHD: 100x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 1 switch cut-out |

승인

| | |
|----|--|
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration |
|----|--|