# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SM 2384.010 스위치 하우징

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



### SM 2384.010 - 스위치 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스위치 인클로저, Ø 22.5mm의 스위치 버튼 컷아웃 포함 보호 등급 IP 66

#### 특징

| 주문 번호                    | SM 2384.010  |
|--------------------------|--|
| 재료                       | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)<br>커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리                    | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240   |
| 제공 범위                    | 커버가 있는 인클로저<br>플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치   |
| Protection category NEMA | NEMA 4X  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 66  |
| IK 코드                    | IK08   |
| 치수                       | 폭: 100 mm<br>높이: 100 mm<br>깊이: 90 mm   |
| 커버 재료 두께                 | 1.25 mm  |
| 인클로저 재료 두께               | 1.25 mm  |
| 피치 패턴                    | 60 mm  |
| 컷아웃(개수 x 직경)             | 1 x 22.5 mm  |
| 잠금장치                     | 잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치<br>잠금 장치 개수: 2                                      |
| 케이블 인입(개수 x Ø)           | 1  |
|                          |  |

© Rittal 2025 2

# 특징

| 미터계 함몰 홀 개수 | 1                         |
|-------------|---------------------------|
| 기본 재료       | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 포장 단위       | 1 개                       |
| 순 중량        | 0.68                      |
| 총 무게        | 0.72                      |
| 관세 번호       | 94039910                  |
| EAN         | 4028177529403             |
| ETIM 9      | EC000261                  |
| ETIM 8      | EC000261                  |
| ECLASS 8.0  | 27180101                  |

# 승인

| 설명 | 적합성 인증    |
|----|-----------|
|    | 적합성 인증 UK |

© Rittal 2025 3