

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.030

스위치 하우징

상태: 2026. 7. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.030 - 스위치 하우징 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스위치 인클로저, Ø 22.5mm의 스위치 버튼 컷아웃 포함 보호 등급 IP 66

특징

주문 번호	SM 2384.030
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240
제공 범위	커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 220 mm 높이: 100 mm 깊이: 90 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
피치 패턴	60 mm
컷아웃(개수 x 직경)	3 x 22.5 mm
잠금장치	잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 잠금 장치 개수: 4
케이블 인입(개수 x Ø)	3

특징

미터계 함몰 홀 개수	3
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	1.1 kg
총 무게	1.226 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	4.46
관세 번호	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	SM Switch housing, WHD: 220x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 3 switch cut-outs

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration
----	----------------------------------------