

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.250

AX 내부 설치용 레일

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.250 - AX 내부 설치용 레일

기계 가공 없이 인클로저 내 장착 용도. 측면, 베이스, 루프 면 등 어디에나 장착 가능. 추가 설치 공간이 마련됨 (예를 들어 VX 시스템 샤페 23 x 64mm, VX 시스템 샤페 14 x 39mm, 인클로저 조명, 도어 위치 스위치, 도어 스톱퍼, VX 케이블 고정 레일 및 서포트 레일을 위한 공간).



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | AX 2394.250 |
| 제품 설명 | 별도의 기계 가공 없이 인클로저에 장착하는 용도. 측면, 베이스 및 루프 면에 수용부가 통합되어 있어 장착 가능. 2열의 가변식 시스템 천공이 다음 구성품을 위한 추가 장착면을 마련: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39mm, 인클로저 조명등, 도어 열림 감지 스위치, 도어 스톱퍼, 케이블 도관 홀더. |
| 장점 | AX 시스템 키트 VX25 시스템 액세서리와 호환 가능 드릴 구멍을 뚫지 않고 조립함으로써 시간 절감 인클로저 보호 등급 유지 (기계 가공 불필요) 자동 등전위화 높은 적재 하중 및 안정성 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | AX 내부 설치용 레일 어댑터 조립 부품 |

특징

| | |
|------------|---|
| 참고 사항 | LED 시스템 조명을 장착하기 위해 VX 시스템 천공형 섹션 23 x 64mm 또는 내부 설치용 장착 브래킷 필요 |
| 적합한: | 인클로저 유형: AX 깊이: = 250 mm |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 0.92 kg |
| 총 무게 | 1 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 제품 설명 | 내부 설치용 AX 레일, 깊이(T): 250mm용 |