

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

HD 케이블 글랜드

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - HD 케이블 글랜드

HD 케이블 글랜드 IP 68(5bar, 30분)



특징

주문 번호	HD 2410.000
버전	표준
장점	외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다. 기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.
사용 영역	식료품 및 기호품 생산 및 포장 청정 기술 분야(예: 제약 분야) 생명 공학 분야 화학 산업 분야
재료	너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303) 실링: FDA 21 CFR 177.2600 준수
치수	나사: M12 x 1.5

특징

적합한 케이블 Ø	3 - 6.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C...100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 68(5bar, 30분)
포장 단위	5 개
순 중량	0.115 kg
총 무게	0.123 kg
관세 번호	73181900
ECLASS 8.0	27149109
제품 설명	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version

승인

설명	제조사 인증
----	--------