Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.001 HD 케이블 글랜드

상태: 2025. 11. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)




HD 2410.001 - HD 케이블 글랜드

더 콤팩트한 디자인과 조임 너트는 제품 구성에 포함되어 있음.







특징

주문 번호	HD 2410.001
버전	표준
장점	외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과 적으로 차단합니다. 기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있 습니다.
사용 영역	식료품 및 기호품 생산 및 포장 청정 기술 분야(예: 제약 분야) 생명 공학 분야 화학 산업 분야
재료	너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303) 실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위	조임 너트 포함

© Rittal 2025 2

특징

치수	나사: M12 x 1.5
적합한 케이블 Ø	3 - 6.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP69/IPX8(5bar, 30분)
포장 단위	5 개
순 중량	0.095
총 무게	0.134
관세 번호	73072980
EAN	4028177928640
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
	VDE