

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.111 HD 케이블 글랜드

상태: 2026. 5. 31 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.111 - HD 케이블 글랜드

더 콤팩트한 디자인과 조임 너트는 제품 구성에 포함되어 있음.



## 특징

주문 번호	HD 2410.111
버전	EMC
장점	외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다. 기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.
사용 영역	식료품 및 기호품 생산 및 포장 청정 기술 분야(예: 제약 분야) 생명 공학 분야 화학 산업 분야
재료	너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303) 실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위	조임 너트 포함

## 특징

---

치수	나사: M16 x 1.5
적합한 케이블 Ø	5 - 10 mm
작동 온도 범위	-20 °C...100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP69/IPX8(5bar, 30분)
포장 단위	5 개
순 중량	0.2 kg
총 무게	0.206 kg
관세 번호	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
제품 설명	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, EMC version

## 승인

---

승인	UR + C-UR (recognized) VDE
----	-------------------------------