

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121 HD 케이블 글랜드

상태: 2026. 3. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.121 - HD 케이블 글랜드

더 콤팩트한 디자인과 조임 너트는 제품 구성에 포함되어 있음.



특징

주문 번호	HD 2410.121
버전	EMC
장점	외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다. 기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.
사용 영역	식품 및 기호품 생산 및 포장 청정 기술 분야(예: 제약 분야) 생명 공학 분야 화학 산업 분야
재료	너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303) 실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위	조임 너트 포함

특징

치수	나사: M20 x 1.5
적합한 케이블 Ø	6 - 12 mm
작동 온도 범위	-20 °C...100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP69/IPX8(5bar, 30분)
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 2 Type 4 Type 4X 유형 12 Type 12K 유형 13
포장 단위	5 개
순 중량	0.3 kg
총 무게	0.332 kg
관세 번호	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
제품 설명	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version

승인

승인	UL + C-UL (listed) VDE
----	---------------------------