

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.131

HD 케이블 글랜드

상태: 2026. 2. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.131 - HD 케이블 글랜드

더 콤팩트한 디자인과 조임 너트는 제품 구성에 포함되어 있음.



특징

주문 번호	HD 2410.131
버전	EMC
장점	<p>외부가 미끄러운 솔리드형 표면이기 때문에 해로운 미생물의 침전을 효과적으로 차단합니다.</p> <p>기존의 케이블 글랜드에 비해 세척이 훨씬 쉽기 때문에 비용 절감 효과도 있습니다.</p>
사용 영역	<p>식료품 및 기호품 생산 및 포장</p> <p>청정 기술 분야(예: 제약 분야)</p> <p>생명 공학 분야</p> <p>화학 산업 분야</p>
재료	<p>너트: 스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)</p> <p>실링: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 준수</p>
제공 범위	조임 너트 포함

특징

치수	나사: M25 x 1.5
적합한 케이블 Ø	12 - 17 mm
작동 온도 범위	-20 °C...100 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP69/IPX8(5bar, 30분)
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 2 Type 4 Type 4X 유형 12 Type 12K 유형 13
포장 단위	5 개
순 중량	0.54
총 무게	0.581
관세 번호	73072980
EAN	4028177928664
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

승인

승인	UL + C-UL (listed) VDE
----	---------------------------