

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.661

폴리아미드 케이블 글랜드

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.661 - 폴리아미드 케이블 글랜드

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 주문 번호 | SZ 2411.661 |
| 장점 | 글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다. 케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판 |
| 재료 | 폴리아미드 6 실링: CR/NBR |
| 색상 | RAL 7035 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 68(5bar, 30분) |
| 치수 | 높이: 53.5 mm |
| 나사 | M50 x 1.5 |
| 나사산 길이 | 18 mm |
| 최소 케이블 직경 | 30 mm |
| 최대 케이블 직경 | 38 mm |
| 작동 온도 범위 | -30 °C...100 °C |
| torque | 12 Nm |
| 맞변 거리 | 60 mm |
| 치수 | 나사: M50 x 1.5 나사산 길이: 18 mm |

특징

| | |
|------------------|---|
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 4 Type 4X 유형 12 유형 13 |
| 포장 단위 | 5 개 |
| 순 중량 | 0.535 kg |
| 총 무게 | 0.541 kg |
| 관세 번호 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| 제품 설명 | SZ Cable gland, polyamide, size: M50x1,5, for cables ø 30-38 mm |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
