Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.671 폴리아미드 케이블 글랜드

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2411.671 - 폴리아미드 케이블 글랜드

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

특징

주문 번호	SZ 2411.671
장점	글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다. 케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판
재료	폴리아미드 6 실링: CR/NBR
색상	RAL 7035
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 68(5bar, 30분)
치수	높이: 53 mm
나사	M63 x 1.5
나사산 길이	18 mm
최소 케이블 직경	34 mm
최대 케이블 직경	44 mm
작동 온도 범위	-30 °C100 °C
torque	25 Nm
맞변 거리	65 mm
치수	나사: M63 x 1.5 나사산 길이: 18 mm

© Rittal 2025 2

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 4
	Type 4X
	유형 12
	유형 13
포장 단위	3 개
순 중량	0.372
총 무게	0.375
관세 번호	39269097
EAN	4028177809932
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

승인

승인	CSA + CSAus
	UL + C-UL (listed)
	VDE
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3