


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.801

황동 케이블 글랜드

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.801 - 황동 케이블 글랜드

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

특징

주문 번호	SZ 2411.801
장점	글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다. 케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판
재료	황동 실링: CR/NBR
표면 처리	니켈도금
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 68(5bar, 30분)
치수	높이: 22 mm
나사	M12 x 1.5
나사산 길이	6 mm
최소 케이블 직경	3 mm
최대 케이블 직경	6.5 mm
작동 온도 범위	-40 °C...100 °C
torque	5.5 Nm
맞변 거리	14 mm
치수	나사: M12 x 1.5 나사산 길이: 6 mm
UL 50E에 준한 유형 등급	Type 4X
포장 단위	15 개

특징

순 중량	0.195 kg
총 무게	0.222 kg
관세 번호	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
제품 설명	SZ Cable gland, brass, size: M12x1,5, for cables ø 3-6.5 mm

승인

승인	UR + C-UR (recognized) VDE
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK