

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.821

황동 케이블 글랜드

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.821 - 황동 케이블 글랜드

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 주문 번호 | SZ 2411.821 |
| 장점 | 글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다. 케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판 |
| 재료 | 황동 실링: CR/NBR |
| 표면 처리 | 니켈도금 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 68(5bar, 30분) |
| 치수 | 높이: 26 mm |
| 나사 | M20 x 1.5 |
| 나사산 길이 | 8 mm |
| 최소 케이블 직경 | 6 mm |
| 최대 케이블 직경 | 12 mm |
| 작동 온도 범위 | -40 °C...100 °C |
| torque | 8 Nm |
| 맞변 거리 | 22 mm |
| 치수 | 나사: M20 x 1.5 나사산 길이: 8 mm |

특징

| | |
|------------------|--|
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 4 Type 4X 유형 12 유형 13 |
| 포장 단위 | 10 개 |
| 순 중량 | 0.33 kg |
| 총 무게 | 0.342 kg |
| 관세 번호 | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| 제품 설명 | SZ Cable gland, brass, size: M20x1,5, for cables ø 6-12 mm |

승인

| | |
|----|---------------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) VDE |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
