

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2422.000

스페이서

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2422.000 - 스페이서 루프 플레이트용

통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). 크레인 운반용으로 적합하지 않음.



특징

주문 번호	SZ 2422.000
제품 설명	통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이).
재료	육모강
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	크레인 운반용으로 적합하지 않습니다
치수	높이: 10 mm
치수	나사: M12
적합한:	인클로저 유형: VX TS
포장 단위	4 개
순 중량	0.12 kg
총 무게	0.161 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.6 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	SZ Spacer, for TS roof plate, H: 10 mm
