## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 2423.000 스페이서

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 2423.000 - 스페이서 루프 플레이트용

통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). 크레인 운반용으로 적합하지 않음.



## 특징

| 주문 번호           | SZ 2423.000                   |
|-----------------|-------------------------------|
| 제품 설명           | 통풍을 위해 루프를 높이는 데 사용함(3가지 높이). |
| 재료              | 육모강                           |
| 표면 처리           | 아연도금                          |
| 제공 범위           | 조립 부품                         |
| 조립 설명서          | 크레인 운반용으로 적합하지 않습니다           |
| 치수              | 높이: 20 mm                     |
| 치수              | 나사: M12                       |
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX                   |
|                 | TS                            |
| 포장 단위           | 4 개                           |
| 순 중량            | 0.216                         |
| 총 무게            | 0.255                         |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 1 kg CO2 eq (Cat B)           |
|                 |                               |

© Rittal 2025 2

## 특징

| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트) |
|-----------------|--|
| 관세 번호           | 73269098   |
| EAN             | 4028177022799  |
| E-Number Sweden | E7239675   |
| ETIM 9          | EC002625   |
| ETIM 8          | EC002625   |
| ECLASS 8.0      | 27189234   |

© Rittal 2025 3