Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2455.010 인체공학적 S형 잠금 시스템

상태: 2025. 11. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2455.010 - 인체공학적 S형 잠금 시스템

세미 실린더, 매입형 잠금장치 등과 같은 대체 잠금 시스템으로 개조하기 위해 사용합니다.

특징

주문 번호	SZ 2455.010
버전	표준
제품 설명	걸림이 풀리면 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금장치가 해제됩니다.
재료	아연 다이 캐스팅
표면 처리	분체 코팅
색상	갈색 손잡이와 브래킷이 있는 RAL 7035
잠금장치	잠금장치 버전: 매입형 잠금장치 버전 A, 총 길이 40 및 45mm 세미 실린더 (DIN 18 252 기준) 및 40mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치하기 위해
적합한 인클로저 유형	3 포인트 잠금장치가 있는 AE 베이스 3 포인트 잠금장치가 있는 AE 벡이스 3포인트 잠금장치가 있는 AE 벽면 장착 인클로저 TP 하부 스탠드 콘솔 TP 콘솔-도어 TP 범용 콘솔 스테인리스 스틸 3포인트 잠금장치가 있는 AE 스테인리스 스틸 3포인트 잠금장치가 있는 AE 기반 스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 도어
포장 단위	1 개
순 중량	0.525
총 무게	0.535

© Rittal 2025

특징

관세 번호	83024110
EAN	4028177559103
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3