

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

압력 보정 마개

상태: 2026. 2. 8 (원천: ittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - 압력 보정 마개

특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링(Sealing) 박막이 내장되어 있는 스테인리스 스틸 재질의 압력 보정 마개.

특징

주문 번호	SZ 2459.500
제품 설명	인클로저가 특히 변화무상한 기후 조건에 노출되어 있는 때, 압력 차이로 인해 밀폐된 인클로저 내부에 응축수가 생길 수 있는데, 압력 보정 마개에 실링 박막이 내장되어 있어서 이러한 압력 차이는 물론 응축물 형성을 효과적으로 막을 수 있으며, 또한 추가로 외부로부터 들어오는 습기도 차단할 수 있음. 수직면에 설치되기 때문에 오염될 염려가 없음.
기술 사양	70mbar의 압력차에서 최대 120리터/시간의 공기 투과율 연결 나사산 M12 x 1.5 최고 4mm 두께의 재질에 장착 가능
재료	폴리아미드
색상	RAL 9005와 유사
제공 범위	조임 너트 포함
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 4 Type 4X
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 68 IP X8
포장 단위	5 개
순 중량	0.015
총 무게	0.02
관세 번호	39269097

특징

EAN 4028177516960

ETIM 9 EC002009

ETIM 8 EC002009

ECLASS 8.0 27180715

승인

승인 UR + C-UR (recognized)