Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2482.320 장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2482.320 - 장착 프레임, 모듈식 인터페이스 플랩

일반 사용 가능, 인터페이스와 소켓에 손쉽게 접근 가능, 해당 인클로저는 닫혀 있음

특징

주문 번호	SZ 2482.320
버전	싱글 설치 프레임, 금속 커버 포함
제품 설명	인터페이스와 콘센트에 신속하게 접근할 필요가 있는 상황이면 어디에서든 사용 가능. 이 커버를 장착해도 인클로저는 밀폐 상태를 유지할 수 있기 때 문에 주변의 영향이나 무단 접근 위험으로부터 안전함.
작동 원리	장착 프레임에는 90 - 180°열림각 범위 내에서 여러 정지 단계에서 걸리는 덮개가 있음 스냅식 잠금장치 덕분에 철저한 밀폐 상태가 유지됨. 이 장치는 필요 시 잠 글 수 있게 되어 있음.
재료	잠금장치: 폴리카보네이트 설치 프레임 및 금속 커버: 정밀 아연도금
표면 처리	설치 프레임 및 금속 커버: 무광택 니켈도금
색상	잠금장치: RAL 7024 스크루 단자: 노란색(RAL 1016)
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 52 mm 컷아웃 높이: 91 mm

© Rittal 2025 2

특징

설치 옵션	소형 인클로저 및 콤팩트 인클로저에 제어용 프로그래밍 인터페이스로 설 치 IT 배전 인클로저 및 산업용 배전 인클로저에 네트워크 유지보수용 접근 통
	TI 매선 선글도시 및 선접증 매선 선글도시에 네트워그 규시도구증 접근 중 로로 설치
	PC 인클로저 및 콘솔 시스템에서 추가 장치의 임시 연결을 위해 설치
	이동형 산업용 워크스테이션에서 기존 네트워크 구조에 신속한 연결을 위 해 설치
	커맨드 패널 시스템에서 통합 구성품의 프로그래밍 및 유지보수를 위해 설 치
치수	폭: 65 mm
	높이: 120 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65 커버가 닫히고 정확한 조립 시
포장 단위	1 개
순 중량	0.319
총 무게	0.321
관세 번호	85369095
EAN	4028177490666
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

승인

승인	C-UR
	UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3