## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2487.000 직결 <u>스크루</u>

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 2487.000 - 직결 스크루

전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한 동작에 이루어짐 적합한 판금 두께: 0.8 - 3mm

## 특징

주문 번호	SZ 2487.000
버전	직결 스크루
제품 설명	전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한 동작에 이루어짐. 렌치 사이즈: 8 mm
사용 영역	적합한 판금 두께: 0.8 ~ 3mm
치수	나사: ST 4.8 나사산 길이: 9.5 mm
나사	ST 4.8
포장 단위	300 개
순 중량	0.6
총 무게	0.82
관세 번호	73181900
EAN	4028177025042
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC002341
ECLASS 8.0	23110118

© Rittal 2025 2