

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.211 LED 시스템 조명

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.211 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.



특징

주문 번호	SZ 2500.211
버전	콘센트 포함
장점	전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 각 적용 사례에 적합한 구성
버전	콘센트 90° 회전 가능한 커넥터 배광 조절
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016
제공 범위	조립 스크루 포함
정격 출력	11 W

특징

연결 옵션	입중계, 3극 직통 와이어링, 3극 도어 열림 감지 스위치
Overvoltage category	II
보호 등급	II(절연 상태)
조명 조립 방식	스크류로 고정 클립 고정
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500V AC
정격 절연 전압	300V AC
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스	900 lm
조명 색상	4000 K (백색)
참고 사항	연결 액세서리 별도 주문
치수	폭: 437 mm 높이: 80 mm 깊이: 44 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
콘센트	GB(Typ G, BS 1363)
정격 작동 전압	100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
소켓 버전	GB(Typ G, BS 1363)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.5 kg
총 무게	0.628 kg

특징

관세 번호	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
제품 설명	SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with socket for the United Kingdom

승인

승인	ENEC
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration