

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.214 LED 시스템 조명

상태: 2026. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.214 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | SZ 2500.214 |
| 버전 | 콘센트 포함 |
| 장점 | 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 각 적용 사례에 적합한 구성 |
| 버전 | 콘센트 90° 회전 가능한 커넥터 배광 조절 |
| 재료 | 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS |
| 색상 | 인클로저: RAL 7016 |
| 제공 범위 | 조립 스크루 포함 |
| 정격 출력 | 11 W |

특징

| | |
|--|--|
| 연결 옵션 | 입중계, 3극 직통 와이어링, 3극 도어 열림 감지 스위치 |
| Overvoltage category | II |
| 보호 등급 | II(절연 상태) |
| 조명 조립 방식 | 스크류로 고정 클립 고정 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500V AC |
| 정격 절연 전압 | 300V AC |
| 설치 옵션 | 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로 |
| 발광 플럭스 | 900 lm |
| 조명 색상 | 4000 K (백색) |
| 참고 사항 | 연결 액세서리 별도 주문 |
| 치수 | 폭: 437 mm 높이: 80 mm 깊이: 44 mm |
| 작동 온도 범위 | -20 °C...55 °C |
| 콘센트 | USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15) |
| 정격 작동 전압 | 100V ~ 125V, 1~, 50Hz/60Hz |
| 소켓 버전 | USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15) |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.5 kg |
| 총 무게 | 0.599 kg |

특징

| | |
|------------|--|
| 관세 번호 | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| 제품 설명 | SZ System Light LED, 900 lm, L: 437 mm, 100-125 V, with socket for USA |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | ENEC UL |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK PCF-declaration |