# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.220 LED 시스템 조명

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 2500.220 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.





#### 특징

| 주문 번호     | SZ 2500.220  |
|-----------|--|
| 버전        | 콘센트 미포함  |
| 장점        | 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명<br>클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능<br>각 적용 사례에 적합한 구성 |
| 버전        | 90° 회전 가능한 커넥터<br>배광 조절  |
| 재료        | 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄<br>조명 커버: 폴리카보네이트<br>조명 종단: PC-ABS             |
| 색상        | 인클로저: RAL 7016   |
| 제공 범위     | 조립 스크루 포함  |
| 정격 출력<br> | 11 W   |
|           |  |

© Rittal 2025 2

## 특징

| 연결 옵션                    | 입중계, 2극                    |
|--------------------------|----------------------------|
|                          | 직통 와이어링, 2극                |
|                          | 도어 열림 감지 스위치               |
| 보호 등급                    | III(SELV)                  |
| 조명 조립 방식                 | 스크류로 고정                    |
|                          | 클립 고정                      |
|                          | 자기식 고정(부품)                 |
| 설치 옵션                    | 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로 |
| 발광 플럭스                   | 900 lm                     |
| 조명 색상                    | 4000 K ( 백색 )              |
| 참고 사항                    | 연결 액세서리 별도 주문              |
| 치수                       | 폭: 437 mm                  |
|                          | 높이: 75 mm                  |
|                          | 깊이: 23 mm                  |
| 작동 온도 범위                 | -20 °C55 °C                |
| 정격 작동 전압                 | 24V(DC)                    |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20                      |
| 포장 단위                    | 1 개                        |
| 순 중량                     | 0.394                      |
| 총 무게                     | 0.54                       |
| 관세 번호                    | 94054990                   |
| EAN                      | 4028177806979              |
| ETIM 9                   | EC000321                   |
| ETIM 8                   | EC000321                   |
| ECLASS 8.0               | 27189241                   |
|                          |                            |

© Rittal 2025 3

#### 승인

| 승인 | CQC                |
|----|--------------------|
|    | CQC-CCC            |
|    | ENEC               |
|    | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증             |
|    | 적합성 인증 UK          |

© Rittal 2025 4