

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.312 LED 시스템 조명

상태: 2026. 5. 26 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.312 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | SZ 2500.312  |
| 버전    | 콘센트 포함, 움직임 감지기 포함   |
| 장점    | 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명<br>클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능<br>각 적용 사례에 적합한 구성 |
| 버전    | 움직임 감지기<br>콘센트<br>90° 회전 가능한 커넥터<br>조명 방향 조절<br>배광 조절            |
| 재료    | 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄<br>조명 커버: 폴리카보네이트<br>조명 종단: PC-ABS             |
| 색상    | 인클로저: RAL 7016   |
| 제공 범위 | 조립 스크루 포함  |

## 특징

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 정격 출력   | 13 W                                |
| 연결 옵션   | 입중계, 3극<br>직통 와이어링, 3극              |
| Motion detector                                 | 예                                   |
| Overvoltage category                            | II                                  |
| 보호 등급   | II(절연 상태)                           |
| 조명 조립 방식  | 스크류로 고정<br>클립 고정                    |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500V AC                            |
| 정격 절연 전압  | 300V AC                             |
| 설치 옵션   | 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로          |
| 발광 플럭스  | 1,200 lm                            |
| 조명 색상   | 4000 K ( 백색 )                       |
| 참고 사항   | 연결 액세서리 별도 주문                       |
| 치수  | 폭: 437 mm<br>높이: 85 mm<br>깊이: 44 mm |
| 작동 온도 범위  | -20 °C...55 °C                      |
| 콘센트   | F/B(Typ E, CEE 7/5)                 |
| 정격 작동 전압  | 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz            |
| 소켓 버전   | F/B(Typ E, CEE 7/5)                 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급                        | IP 20                               |
| 포장 단위   | 1 개                                 |

## 특징

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| 순 중량            | 0.63 kg  |
| 총 무게            | 0.707 kg   |
| PCF/VE(크라들-게이트) | 16.7   |
| 관세 번호           | 94054990   |
| ETIM 9          | EC000321   |
| ETIM 8          | EC000321   |
| ECLASS 8.0      | 27189241   |
| 제품 설명           | SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector |

## 승인

---

|    |  |
|----|--|
| 승인 | ENEC                                   |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK<br>PCF-declaration |