Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.314 LED 시스템 조명

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2500.314 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.





특징

주문 번호	SZ 2500.314
버전	콘센트 포함, 움직임 감지기 포함
장점	전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 각 적용 사례에 적합한 구성
버전	움직임 감지기 콘센트 90° 회전 가능한 커넥터 조명 방향 조절 배광 조절
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016
제공 범위	조립 스크루 포함

© Rittal 2025 2

특징

정격 출력	13 W
연결 옵션	입중계, 3극
	직통 와이어링, 3극
Motion detector	예
Overvoltage category	II
보호 등급	II(절연 상태)
조명 조립 방식	스크류로 고정
	클립 고정
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500V AC
정격 절연 전압	300V AC
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스	1,200 lm
조명 색상	4000 K (백색)
참고 사항	연결 액세서리 별도 주문
치수	폭: 437 mm
	높이: 85 mm
	깊이: 44 mm
작동 온도 범위	-20 °C55 °C
콘센트	USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15)
정격 작동 전압	100V ~ 125V, 1~, 50Hz/60Hz
소켓 버전	USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1개

© Rittal 2025 3

특징

순 중량	0.6
총 무게	0.684
관세 번호	94054990
EAN	4028177811287
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

승인

승인	ENEC UL
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4