Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.320 LED 시스템 조명

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROI

T INFRASTRUCTURI

SZ 2500.320 - LED 시스템 조명

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.





특징

주문 번호	SZ 2500.320
버전	움직임 감지기 포함
장점	전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
	각 적용 사례에 적합한 구성
버전	움직임 감지기 90° 회전 가능한 커넥터
	조명 방향 조절
	배광 조절
재료	조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
	조명 커버: 폴리카보네이트
	조명 종단: PC-ABS
색상	인클로저: RAL 7016
제공 범위	조립 스크루 포함

© Rittal 2025 2

특징

정격 출력	13 W
 연결 옵션	입중계, 2극
	직통 와이어링, 2극
Motion detector	예
보호 등급	III(SELV)
조명 조립 방식	스크류로 고정
	클립 고정
	자기식 고정(부품)
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스	1,200 lm
조명 색상	4000 K (백색)
참고 사항	연결 액세서리 별도 주문
치수	폭: 437 mm
	높이: 85 mm
	깊이: 37 mm
작동 온도 범위	-20 °C55 °C
정격 작동 전압	24V ~ 56V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.488
총 무게	0.65
관세 번호	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 9	EC000321

© Rittal 2025 3

특징

ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

승인

승인	CQC-CCC UL + C-UL (listed)
 설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4