

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.710

소켓 박스

상태: 2026. 2. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.710 - 소켓 박스 LED 시스템 조명용

소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.



특징

주문 번호	SZ 2500.710
제품 설명	소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.
장점	<ul style="list-style-type: none">LED 시스템 조명과 동일한 연결 액세서리LED 시스템 조명으로 캐스케이드 가능전체 인클로저와 관형 도어 프레임에 유연한 장착 가능표면에 소켓 박스를 인체공학적으로 배치간단한 연결 기술과 LED 시스템 조명의 회로에 통합되어 추가 배선 작업이 필요하지 않음
재료	플라스틱
색상	RAL 7016
제공 범위	조립 부품
연결 옵션	<ul style="list-style-type: none">입증계, 3극직통 와이어링, 3극
참고 사항	용도에 따라 직통 배선 또는 입증계 3극이 필요함

특징

치수	폭: 163 mm 높이: 68 mm 깊이: 43.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
콘센트	D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
정격 작동 전압	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.26
총 무게	0.28
관세 번호	85366990
EAN	4028177956896
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증
----	--------