

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.711

## 소켓 박스

상태: 2026. 2. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.711 - 소켓 박스 LED 시스템 조명용

소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.



## 특징

주문 번호	SZ 2500.711
제품 설명	소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성.
장점	<ul style="list-style-type: none"><li>LED 시스템 조명과 동일한 연결 액세서리</li><li>LED 시스템 조명으로 캐스케이드 가능</li><li>전체 인클로저와 관형 도어 프레임에 유연한 장착 가능</li><li>표면에 소켓 박스를 인체공학적으로 배치</li><li>간단한 연결 기술과 LED 시스템 조명의 회로에 통합되어 추가 배선 작업이 필요하지 않음</li></ul>
재료	플라스틱
색상	RAL 7016
제공 범위	조립 부품
연결 옵션	<ul style="list-style-type: none"><li>입증계, 3극</li><li>직통 와이어링, 3극</li></ul>
참고 사항	용도에 따라 직통 배선 또는 입증계 3극이 필요함

## 특징

---

치수	폭: 163 mm 높이: 68 mm 깊이: 43.5 mm
작동 온도 범위	-20 °C...55 °C
콘센트	GB(Typ G, BS 1363)
정격 작동 전압	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.275
총 무게	0.281
관세 번호	85366990
EAN	4028177956889
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

---

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------

---